

Garant**SEKR 1203 AFTN, HB7635, Modello: INOX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	213925 INOX
GTIN	4045197302809
Classe articolo	21A

Descrizione**Nota:**

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\max} = 3,5$ mm.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,19 mm
Modello	INOX
Spessore inserto E	3,18 mm
Codice ISO Inserto	SEKR 1203 AFTN
Tipo	HB7635
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	215 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	205 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	95 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	65 m/min	S
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		