



## Inserti per taglio MINCUT MIFR neutro, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 2/10mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270426 2/10
GTIN	7291075262490
Classe articolo	26J

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per troncatura e tornitura assiale interna.

#### Per:

Barra alesatrice n. art. 270420.

### Descrizione tecnica

Profondità di taglio cave $t_{max}$ .	9 mm
Misura inserto $\varnothing d$	10 mm
WF	3 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Avanzamento f con troncatura assiale	0,02 - 0,1 mm/gir,
INSL	25,1 mm
Avanzamento f con tornitura in piano	0,02 - 0,06 mm/gir,
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Tipo	IC908
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 140 mm/min
Tipo di prodotto	Mini inserto