


**Garant**
**SNMU 14T7 ANER, HB7520, Modello: ST900**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	213446 ST900
GTIN	4045197605979
Classe articolo	21A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Bilaterale con 2×4 taglienti.

**Raccomandazioni:**
**Selezionare superfici di altissima qualità (tolleranze inserto E) e combinare con l'inserto/gli inserti di finitura frontale.**
**Nota:**

 Valori indicativi per  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ 

 profondità di taglio massima  $a_{p \max}$ : 6 mm

 Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,3 mm

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f_z$ per dente	0,3 mm
Modello	ST900
Codice ISO Inserto	SNMU 14T7 ANER
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	6 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	280 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	260 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		