



Inserti per taglio MINCUT MIGR neutro, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 2/8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270422 2/8
GTIN	7291075287073
Classe articolo	26J

Descrizione

Esecuzione:

Per scanalatura interna con profondità di taglio ridotta.

Per:

Barra alesatrice n. art. 270420.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	2 mm
Profondità di taglio cave t_{max}	1,8 mm
Misura inserto $\varnothing d$	8 mm
\varnothing Minimo D_{min}	8,9 mm
Avanzamento f con tornitura	0,03 - 0,1 mm/gir,
WF	4,4 mm
Avanzamento f con scanalatura	0,01 - 0,03 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,5 mm
Raggio di curvatura R	0,1 mm
Serie	MINCUT

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	0,5
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,05
Denominazione originale prodotto	MIGR 8-2.00-0.10 IC908
Tipo	IC908
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 140 mm/min
Tipo di prodotto	Mini inserto