

Garant**SEKN 1203 AFTN, HB7515, Modello: ST1400**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213951 ST1400
GTIN	4045197553867
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max} = 3,5 \text{ mm}$.Avanzamento f_z per dente: 0,19 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,19 mm
Modello	ST1400
Codice ISO Inserto	SEKN 1203 AFTN
Tipo	HB7515
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	290 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	210 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	140 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	130 m/min	K
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		