

Garant**SNMU 14T7 ANER, HB7510, Modello: ST1400****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	213452 ST1400
GTIN	4045197605986
Classe articolo	21A

Descrizione**Esecuzione:**

Bilaterale con 2×4 taglienti.

Raccomandazioni:**Selezionare superfici di altissima qualità (tolleranze inserto E) e combinare con l'inserto/gli inserti di finitura frontale.****Nota:**Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ profondità di taglio massima $a_{p,max}$: 6 mmAvanzamento f_z per dente: 0,25 mm**Descrizione tecnica**

Avanzamento f_z per dente	0,25 mm
Modello	ST1400
Codice ISO Inserto	SNMU 14T7 ANER
Tipo	HB7510
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	6 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		