

Garant**Lamatore a tirare a 180°, Ø max. di svasatura D: 26mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217180 26
GTIN	4045197196934
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:**Con un tagliente (z = 1).****Nota:**

Dimensione e = misura programmata (informazioni in fondo alla pagina). Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

L ₃	60 mm
Ø Codolo D _s h6	20 mm
Esecuzione del codolo	Whistle Notch
Sporgenza totale L ₁	82 mm
Misura programmata e	5,05 mm
Ø Giunto D ₁	25 mm
Numero taglienti Z	1
Ø Minimo d _{min}	17 mm
L ₂	67 mm
Ø di svasatura D	26 mm
Vite inserto	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Inserto adatto	260142

Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza complessiva L	132 mm
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Svasatori

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Vite di serraggio Modello 1	219795 1
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2