

Garant**CPMT 05T104 T, HB7035, Modello: UNI**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217185 UNI
GTIN	4045197321701
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:

Utilizzo solo con svasatore a tirare n. art. 217180 Dim. 15.

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Avanzamento f	0,1 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	CPMT 05T104 T
Tipo	HB7035
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	100 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	80 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	75 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	75 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	75 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	65 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	100 m/min	K
CuZn	idoneo	90 m/min	N
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		