

**Inserti per taglio MINCUT MEFL neutro, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 3/10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270428 3/10
GTIN	7291075424621
Classe articolo	26J

**Descrizione****Esecuzione:**

Per troncatura e tornitura assiale esterna in corrispondenza del perno.

**Per:**

Barra alesatrice n. art. 270420.

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio cave $t_{max}$	9 mm
Avanzamento f con scanalatura	3,6 mm/gir,
Avanzamento f con tornitura in piano	0,02 - 0,05 mm/gir,
Avanzamento f con troncatura assiale	0,02 - 0,06 mm/gir,
Misura inserto $\varnothing d$	10 mm
INSL	24,5 mm
DAXN-DAXX	10 - 100 mm
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Serie	MINCUT
Denominazione originale prodotto	MEFL 10-3.00-0.20 IC908

Tipo	IC908
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 180 mm/min
Tipo di prodotto	Mini inserto