

Garant
Frese ad interpolazione, Acciaio, Modello: 18

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217250 18
GTIN	4045197571908
Classe articolo	21Q

Descrizione
Nota:

L'effettiva profondità gola S_{max} è calcolata come qui di seguito: $(D-d_1) / 2$.

Sostituzione del materiale: PowerCard

Passaggio interno per LR: sì

Per inserto di tipo: P16

Ø Minimo foro D: 14 - 22 mm

Ø Interno d_1 : 9 mm

Profondità di taglio massima S_{max} : 6,5 mm

Sporgenza totale L_1 : 25 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 71,5 mm

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	25 mm
Profondità di taglio massima S_{max}	6,5 mm
Ø Codolo D_s h6	12 mm
Ø Interno d_1	9 mm
Set di viti di serraggio	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Esecuzione del codolo	Weldon
Ø Minimo foro D	14 - 22 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	71,5 mm
Per inserto di tipo	P16

Passaggio interno per LR	sì
Profondità filettatura	20,9 mm
Materiale fresa	Acciaio
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese ad interpolazione

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219818
----------------------------------	--------