



Inserti per taglio MINCUT MEFL Raggio completo, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 2,5/10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270429 2,5/10
GTIN	7291075424652
Classe articolo	26J

Descrizione

Esecuzione:

Per troncatura e tornitura assiale esterna in corrispondenza del perno.

Per:

Barra alesatrice n. art. 270420.

Descrizione tecnica

WF	3,15 mm
Avanzamento f con troncatura assiale	0,02 - 0,06 mm/gir,
Profondità di taglio cave t_{max} .	9 mm
INSL	24,5 mm
Avanzamento f con tornitura in piano	0,02 - 0,05 mm/gir,
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
Misura inserto $\varnothing d$	10 mm
Raggio di curvatura R	1,25 mm
Serie	MINCUT
Denominazione originale prodotto	MEFL 10-2.50-1.25 IC908

Tipo	IC908
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 180 mm/min
Tipo di prodotto	Mini inserto