

**TPCR 1003PDFR-P, IC28, Modello: ALU****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	226499 ALU
GTIN	7291075313666
Classe articolo	19A

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Valori indicativi per $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Descrizione tecnica

Modello	Alluminio
Serie	HELI3MILL
Avanzamento f_z	0,25 mm
Codice ISO Inserto	TPCR 1003PDFR-P
Geometria	PDFR-P
Denominazione originale prodotto	HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
Tipo	IC28

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	640 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	560 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	320 m/min	N
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		