



TPKT 1003PDR, IC810, Modello: GGG



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226596 GGG
GTIN	7291075313628
Classe articolo	19A

Descrizione

Esecuzione:

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Valori indicativi per $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Descrizione tecnica

Modello	GGG
Serie	HELI3MILL
Avanzamento f_z	0,15 mm
Codice ISO Inserto	TPKT 1003PDR
Geometria	PDR
Denominazione originale prodotto	HM390 TPKT 1003PDR IC810
Tipo	IC810

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
GG(G)	idonea	240 m/min	K
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		