


XNMU 040310T, IC830, Modello: ST1400

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221211 ST1400
GTIN	7291075393422
Classe articolo	19A

Descrizione
Esecuzione:

Inserto bilaterale con 4 taglienti. Con tagliente secondario.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 0,8 \text{ mm}$.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Raggio programmato con $a_{p \text{ max}}$	1,8 mm
Modello	ST1400
Serie	LOGIQ4FEED
Avanzamento f_z	0,8 mm
Codice ISO Inserto	XNMU 040310T
Geometria	T
Denominazione originale prodotto	FFX4 XNMU 040310T IC830

Tipo	IC830
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatta	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatta	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	140 m/min	P
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		
Aria	idonea		