

Garant**Lamatore a tirare a 180°, Ø max. di svasatura D: 33mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217180 33
GTIN	4045197196958
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:**Con un tagliente (z = 1).****Nota:**

Dimensione e = misura programmata (informazioni in fondo alla pagina). Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Misura programmata e	6,65 mm
Sporgenza totale L ₁	102 mm
Ø Minimo d _{min}	21 mm
Vite inserto	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø Giunto D ₁	25 mm
Ø Codolo D _s h6	20 mm
L ₂	82 mm
Esecuzione del codolo	Whistle Notch
Ø di svasatura D	33 mm
L ₃	75 mm
Numero taglienti Z	1
Inserto adatto	260150

Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza complessiva L	152 mm
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Svasatori

Accessori

Vite di serraggio	219844
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm	211750 3,0