



XNMU 040310RM-HP, IC808, Modello: INOX



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221213 INOX
GTIN	7291075393507
Classe articolo	19A

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 4 taglienti. Con tagliente secondario.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 0,8 \text{ mm}$.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	XNMU 040310RM-HP
Modello	INOX
Raggio programmato con $a_{p \text{ max}}$	1,8 mm
Avanzamento f_z	0,8 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Geometria	RM-HP
Denominazione originale prodotto	FFX4 XNMU 040310RM-HP IC808

Tipo	IC808
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idonea	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta	30 m/min	S
Inconel	limitatamente adatta	30 m/min	S
a umido max.	idonea		