

Garant
Frese ad interpolazione, Metallo duro, Modello: 12L

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217252 12L
GTIN	4045197542670
Classe articolo	21Q

Descrizione
Nota:

L'effettiva profondità gola S_{max} è calcolata come qui di seguito: $(D-d_1) / 2$.

Sostituzione del materiale: PowerCard

Passaggio interno per LR: sì

Per inserto di tipo: P12

Ø Minimo foro D: 9,6 - 11,7 mm

Ø Interno d_1 : 7 mm

Profondità di taglio massima S_{max} : 2,35 mm

Sporgenza totale L_1 : 32 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 82 mm

Descrizione tecnica

Ø Interno d_1	7 mm
Profondità di taglio massima S_{max}	2,35 mm
Ø Codolo D_s h6	12 mm
Set di viti di serraggio	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Ø Minimo foro D	9,6 - 11,7 mm
Esecuzione del codolo	cilindrico
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	82 mm
Sporgenza totale L_1	32 mm
Codolo	DIN 6535 HA

Per inserto di tipo	P12
Passaggio interno per LR	sì
Profondità filettatura	30 mm
Materiale fresa	Metallo duro
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese ad interpolazione

Accessori

Set di viti per inserti 10 pz.	219832
--------------------------------	--------