



TDCT 1505PDR, IC882, Modello: S



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226564 S
GTIN	7291075312638
Classe articolo	19A

Descrizione

Esecuzione:

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Modello	S
Serie	HELI3MILL
Avanzamento f_z	0,15 mm
Geometria	PDR
Denominazione originale prodotto	HM390 TDCT 1505PDR IC882
Tipo	IC882
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Ti > 850 N/mm ²	idonea	50 m/min	S
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		