

Garant**Frese a disco a manicotto e giunto saldato Larghezza ap 16 mm, Ø D: 80mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218569 80
GTIN	4045197530684
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

Uso:

Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

Ricambi:

N. art. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Attenzione:

Per ottenere una base scanalatura piana, si consiglia di utilizzare inserti neutri, destri e sinistri, montando l'inserto neutro sulla fila centrale della sede appositamente prevista.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. IP15.

Frese a disco disponibili fino a Ø D = 200 mm.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	SNHX
----------------	------

Numero taglienti effettivi Z_{eff}	2
Ø Tagliente D_c	80 mm
Ø Collare d_1	40 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Lunghezza collare L_1	15 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	50 mm
Profondità di taglio massima $a_{e \text{ max}}$	20 mm
Numero di inserti	6
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passaggio interno per LR	no
Sostituzione del materiale	PowerCard
Codice ISO Inserto	SN.. 1207
Set di viti per inserti	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo di prodotto	Frese a disco

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219983
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219984
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2