


**CCMT 09T302, Tipo: IC807****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260089 IC807
GTIN	7291075337952
Classe articolo	26B

Descrizione**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Serie	ISOTURN
Rompitrucioli	F3P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,2 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Profondità di taglio a_p	0,1 - 2 mm
Condizione di taglio	continuo

Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 245 m/min
Tipo	IC807
Avanzamento f	0,06 - 0,25 mm/gir,
Denominazione originale prodotto	CCMT 09T302-F3P IC807
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura