



Fresa per spallamenti a 90° MECX, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 8/1mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227100 8/1
GTIN	4960664462728
Classe articolo	250

Descrizione

Descrizione:

Migliore produttività anche in condizioni di lavorazione instabili in ragione del passo molto stretto. Basse forze di taglio ed elevata stabilità per una ridotta tendenza alla vibrazione. Per molteplici lavori di fresatura, come spallamenti, rampe, ecc.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	16 mm
Ø Codolo D_s h6	10 mm
Vite inserto	229706 (T6; 0,45 Nm)
Inserto adatto	BD.. 0703
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	80 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	6 mm
Ø Tagliente D_c	8 mm
Numero taglienti Z	1
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	4 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{max.}$	14 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	13 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	2,86 grado
Ø D_3	5 mm

Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229706
-------------------	--------