

Garant

Fresa a inserti a spianare a 45°, taglio destro, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 250/16mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	214200 250/16
GTIN	4045197549877
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Per attacchi a norma DIN 2079 con 4 fori di fissaggio aggiuntivi.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,7** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP. Senza passaggio interno di lubrorefrigerante** per motivi tecnici.

Descrizione tecnica

Ø Esterno massimo D_{max}	263 mm
Ø Foro di attacco	60 mm
Ø Tagliente D_c	250 mm
Inserto adatto	SE.. 1204..
Set di viti per inserti	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	63 mm

Numero taglienti Z	16
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	45 grado
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,7 Nm	211750 5,7
Set di viti per inserti 10 pezzi	219800