

Garant**Fresa a tuffo 90°, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z: 32/2mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	211811 32/2
GTIN	4045197502087
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Maggiore resistenza dell'utensile grazie al dispositivo antitorsione tra inserto e sede dell'inserto. Allungabile a piacere grazie al raccordo filettato.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,7** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	VCG. 2205
Ø Tagliente D _c	32 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₂	29 mm
Sede filettata M	M16
Lunghezza complessiva L _{compl.}	47 mm
Set di viti per inserti	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Numero taglienti Z	2
Fresatura a interpolazione Ø D _{min.}	58 mm

Fresatura a interpolazione a_p	4 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{max}$	62 mm
Lunghezza rampa L per α_{max}	22,34 mm
Angolo rampa α_{max}	7,65 grado
$\varnothing D_3$	26 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a tuffo

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219800
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,7 Nm	211750 5,7