

Garant

Fresa a inserti a spianare a 45°, taglio destro, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 50/5mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	214200 50/5
GTIN	4045197131409
Classe articolo	210

Descrizione**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,7** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	40 mm
Ø Esterno massimo D_{max}	63 mm
Ø Tagliente D_c	50 mm
Inserto adatto	SE.. 1204..
Set di viti per inserti	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø Foro di attacco	22 mm
Numero taglienti Z	5
Esecuzione del codolo	a manicotto

Angolo di regolazione κ	45 grado
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,7 Nm	211750 5,7
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219800