




Fresa per spallamenti a 90° MECX, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 32/8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227115 32/8
GTIN	4960664462933
Classe articolo	250

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	32 mm
Inserto adatto	BD.. 0703
Vite inserto	229707 (T6; 0,45 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	6 mm
Ø Foro di attacco	16 mm
Numero taglienti Z	8
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	0,41 grado
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	28 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	61 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{max.}$	62 mm
Ø D_3	29 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto

Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229707
-------------------	--------