

Garant
Corpo fresa (senza inserto), Acciaio, Modello: 8

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217400 8
GTIN	4045197216861
Classe articolo	21Q

Descrizione
Esecuzione:

N. art. 217400 Dim. 8 e 11 come pure n. art. 217405 Dim. 11L senza passaggio interno del lubrorefrigerante.

Sostituzione del materiale: PowerCard

per inserto di tipo: 04

Ø minimo foro D: 7,9 mm

Ø interno d_1 : 7,1 mm

Profondità di taglio massima S_{max} : 0,35 mm

Sporgenza totale L_1 : 17,2 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 57,2 mm

Descrizione tecnica

Ø interno d_1	7,1 mm
Codolo Ø D_s h6	10 mm
Ø minimo foro D	7,9 mm
Set di viti di serraggio	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	57,2 mm
Sporgenza totale L_1	17,2 mm
Esecuzione del codolo	Weldon
Profondità di taglio massima S_{max}	0,35 mm
per inserto di tipo	04
Materiale fresa	Acciaio

Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a inserti

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219820
----------------------------------	--------