

Garant
Corpo fresa (senza inserto), Metallo duro, Modello: 20L

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217405 20L
GTIN	4045197216939
Classe articolo	21Q

Descrizione
Esecuzione:

N. art. 217400 Dim. 8 e 11 come pure n. art. 217405 Dim. 11L senza passaggio interno del lubrorefrigerante.

Sostituzione del materiale: PowerCard

Passaggio interno per LR: sì

per inserto di tipo: 02

Ø minimo foro D: 17,5 mm

Ø interno d_1 : 12,2 mm

Profondità di taglio massima S_{max} : 2,6 mm

Sporgenza totale L_1 : 63,7 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 108,7 mm

Descrizione tecnica

Ø Minimo foro D	17,5 mm
Ø Interno d_1	12,2 mm
Ø Codolo D_s h6	12 mm
Esecuzione del codolo	Weldon
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	108,7 mm
Set di viti di serraggio	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Profondità di taglio massima S_{max}	2,6 mm
Sporgenza totale L_1	63,7 mm
Per inserto di tipo	02

Passaggio interno per LR	sì
Materiale fresa	Metallo duro
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese ad interpolazione

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219821
----------------------------------	--------