

Garant
APMT 060204 FR con rivestimento diamantato, HB7810, Modello: ALU

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215630 ALU
GTIN	4045197555779
Classe articolo	21B

Descrizione
Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max.}} = 4 \text{ mm}$.

Raggio di curvatura: 0,4 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,1 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,1 mm
Modello	ALL.
Raggio di curvatura	0,4 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APMT 060204 FR
Tipo	HB7810
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	600 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	600 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	550 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		