

**Garant**
**Corpo fresa (senza inserto), Acciaio, Modello: 20**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	217400 20
GTIN	4045197216885
Classe articolo	21Q

**Descrizione**
**Esecuzione:**

N. art. 217400 Dim. 8 e 11 come pure n. art. 217405 Dim. 11L senza passaggio interno del lubrorefrigerante.

Sostituzione del materiale: PowerCard

Passaggio interno per LR: sì

per inserto di tipo: 02

Ø minimo foro D: 17,5 mm

Ø interno  $d_1$ : 12,2 mm

Profondità di taglio massima  $S_{max}$ : 2,6 mm

Sporgenza totale  $L_1$ : 28,7 mm

Lunghezza complessiva  $L_{compl.}$ : 74,05 mm

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale $L_1$	28,7 mm
Ø Interno $d_1$	12,2 mm
Esecuzione del codolo	Weldon
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	74,05 mm
Ø Codolo $D_s$ h6	12 mm
Profondità di taglio massima $S_{max}$	2,6 mm
Set di viti di serraggio	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Ø Minimo foro D	17,5 mm
Per inserto di tipo	02

Passaggio interno per LR	sì
Materiale fresa	Acciaio
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese ad interpolazione

---

## Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219821
----------------------------------	--------