

SDMX 0903 AFEN, HB7525, Modello: ST900



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	214477 ST900		
GTIN	4045197554406		
Classe articolo	21A		

Descrizione

Esecuzione:

- · Inserti speciali per velocità di taglio e avanzamenti elevati.
- · Sinterizzati e rettificati per una migliore qualità della superficie.
- · Struttura a grana fine, tenacia e resistenza all'usura notevoli.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0.5 ... 1 \times D / a_{p max} = 3 mm$.

Avanzamento f_z per dente: 0,14 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,14 mm		
Modello	ST900		
Codice ISO Inserto	SDMX 0903 AFEN		
Tipo	HB7525		
Materiale da taglio	НМ		
Numero di sostituzioni/taglienti	4		



Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm²	idoneo	360 m/min	Р
Acciaio < 750 N/mm²	idoneo	255 m/min	Р
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo	215 m/min	Р
Acciaio < 1100 N/mm²	limitatamente adatto	190 m/min	Р
Acciaio < 1400 N/mm²	limitatamente adatto	170 m/min	Р
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	230 m/min	М
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	150 m/min	М
GG(G)	limitatamente adatto	160 m/min	K
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		