



Fresa per spallamenti a 90° MEC11T, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z: 25/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227315 25/3
GTIN	4960664672929
Classe articolo	250

Descrizione

Descrizione:

Frese di tipo MEC11T con maggiore stabilità grazie al minor numero di taglienti rispetto al tipo MECX. In questo modo è possibile un maggiore avanzamento per dente.

Descrizione tecnica

Sede filettata M	M12
Ø Tagliente D_c	25 mm
Inserto adatto	BD.. 11T3
Vite inserto	229708 (T8; 1,2 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	35 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	10 mm
Numero taglienti Z	3
Fresatura a interpolazione Ø $D_{max.}$	48 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	44 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	0,64 grado
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	18 mm
Ø D_3	19 mm

Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229708
-------------------	--------