

Garant

**Frese Aluking HPC a spianare / per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D /
Numero taglienti Z: 40/2mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	214515 40/2
GTIN	4045197610669
Classe articolo	21P

Descrizione**Esecuzione:**

Frese tangenziali a spianare per **spallamenti a 90° precis** con inserti registrabili a partire dal diametro 63 per la migliore finitura possibile. Alloggiamento inserto sicuro grazie al fissaggio mediante perno di serraggio.

Descrizione tecnica

Ø Foro di attacco	16 mm
Inserto adatto	BG.. 15L5..
Ø Tagliente D _c	40 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	40 mm
Vite di serraggio per perni	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Perno di serraggio	219893
Numero taglienti Z	2
Esecuzione del codolo	a manicotto

Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio per perni	219894
Vite di regolazione	219892
Codolo di serraggio	219893