



## Fresa per spallamenti a 90° MECH11, codolo Weldon, Ø D / Zeff: 40/4mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227453 40/4
GTIN	4960664526345
Classe articolo	250

### Descrizione

#### Esecuzione:

Inseri con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura  $a_e$  a parità di profondità di taglio  $a_p$ . Elevata produttività anche su macchine di bassa potenza.

### Descrizione tecnica

Vite inserto	229708 (T8; 1,2 Nm)
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	55 mm
Ø Tagliente $D_c$	40 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	126 mm
Codice ISO Inserto	BDMT 11T308
Inserto adatto	BDMT 11T308
Sporgenza totale $L_1$	64 mm
Ø Codolo $D_s$ h6	32 mm
Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	4
Numero di inserti	24
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Vite di serraggio	229708
-------------------	--------