


Fresa per spallamenti a 90° MECH11, codolo Weldon, Ø D / Zeff: 50/4mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227453 50/4
GTIN	4960664526369
Classe articolo	250

Descrizione
Esecuzione:

Inseri con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura a_e a parità di profondità di taglio a_p . Elevata produttività anche su macchine di bassa potenza.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s h6	40 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	147 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	4
Codice ISO Inserto	BDMT 11T308
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	64 mm
Vite inserto	229708 (T8; 1,2 Nm)
Inserto adatto	BDMT 11T308
Sporgenza totale L_1	75 mm
Ø Tagliente D_c	50 mm
Numero di inserti	28
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229708
-------------------	--------