

Garant**Fresa a tuffo 90°, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z: 25/3mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	211851 25/3
GTIN	4045197502179
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Maggiore resistenza dell'utensile grazie al dispositivo antitorsione tra inserto e sede dell'inserto. Allungabile a piacere grazie al raccordo filettato.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 0,9** con lama n. art. **674252 Dim. 7IP**.

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø D ₂	20,7 mm
Inserto adatto	VDGT 11T2..
Lunghezza complessiva L _{compl.}	35 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ø Tagliente D _c	25 mm
Sede filettata M	M12
Numero taglienti Z	3
Fresatura a interpolazione Ø D _{max.}	48 mm
Angolo rampa α _{max.}	4,01 grado

Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min.}$	48 mm
Fresatura a interpolazione a_p	3,5 mm
Lunghezza rampa L per $\alpha_{\max.}$	21,4 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a tuffo

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219801
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,9 Nm	211750 0,9