

Garant
VCGT 220530 FN, HU7810, Modello: ALU


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 211858 ALU |
| GTIN | 4045197459558 |
| Classe articolo | 21A |

Descrizione

Esecuzione:

Substrato a grana fine, formatruciolo lucidato – massima riduzione della tendenza all'incollaggio.

Nota:

$a_{p\ max.} = 7\ mm$ per sgrossatura con $a_e = 1 \times D$.

Avanzamento f_z : 0,25 mm

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Modello | Alluminio |
| Avanzamento f_z | 0,25 mm |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Raggio di curvatura | 3 mm |
| Codice ISO Inserto | VCGT 220530 FN |
| Tipo | HU7810 |
| Materiale da taglio | HM |

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Alluminio, plastiche | idoneo | 1900 m/min | N |
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | 1900 m/min | N |
| Alluminio > 10% Si | idoneo | 500 m/min | N |
| CuZn | idoneo | 400 m/min | N |
| Grafite, GFRP, CFRP | limitatamente adatto | 100 m/min | N |
| a umido max. | idoneo | | |
| a secco | limitatamente adatto | | |