



Fresa per spallamenti a 90° MECH11, codolo cilindrico, Ø D / Zeff: 32/2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227450 32/2
GTIN	4960664503759
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Inserti con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura a_e a parità di profondità di taglio a_p . Elevata produttività anche su macchine di bassa potenza.

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	BDMT 11T308
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	140 mm
Inserto adatto	BDMT 11T308
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	2
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	46 mm
Ø Tagliente D_c	32 mm
Ø Codolo $D_s\ h6$	32 mm
Sporgenza totale L_1	55 mm
Vite inserto	229708 (T8; 1,2 Nm)
Numero di inserti	10
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio

229708