




Fresa per spallamenti a 90° MECH11, a manicotto, Ø D / Zeff: 50/6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227455 50/6
GTIN	4960664526406
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Inserti con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura a_e a parità di profondità di taglio a_p . Elevata produttività anche su macchine di bassa potenza.

Descrizione tecnica

Ø Foro di attacco	22 mm
Ø Tagliente D_c	50 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	63 mm
Inserto adatto	BDMT 11T308
Vite inserto	229708 (T8; 1,2 Nm)
Codice ISO Inserto	BDMT 11T308
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	6
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	46 mm
Numero di inserti	30
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado

Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229708
-------------------	--------