

**Garant****APMT 060220 ER, HB7520, Modello: ST1400**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215659 ST1400
GTIN	4045197673732
Classe articolo	21A

## Descrizione

**Nota:**Valori indicativi per  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ max.}} = 4 \text{ mm}$ .

Raggio di curvatura: 2 mm

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,1 mm

## Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Avanzamento $f_z$ per dente	0,1 mm
Raggio di curvatura	2 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APMT 060220 ER
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		