

Garant**Fresa per smussi e cianfrinatura, a manicotto, Angolo γ : 60grado****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215700 60
GTIN	4045197410535
Classe articolo	210

Descrizione**Nota:**

- **Inserti consigliati per smussatura: N. art. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **L'uso di inserti diversi può comportare una durata ridotta e una qualità della superficie inferiore.**
- **Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.**

Descrizione tecnica

Altezza smusso ottenibile h	26,5 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	50 mm
Lunghezza smusso ottenibile l	30 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	3
Inserto adatto	AP.. 1604..
Set di viti per inserti	219811 (15IP; 5,0 Nm)

Ø Foro di attacco	27 mm
Ø Massimo D ₁	65 mm
Angolo γ	60 grado
Larghezza smusso ottenibile b	15,1 mm
Ø Minimo D	34,8 mm
Avanzamento al dente con h _{max.}	0,12 mm
Numero di inserti	6
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0
Set di viti per inserti 10 pezzi	219811