



Fresa per spallamenti a 90° MEC11T, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z: 20/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227315 20/3
GTIN	4960664672912
Classe articolo	250

Descrizione

Descrizione:

Frese di tipo MEC11T con maggiore stabilità grazie al minor numero di taglienti rispetto al tipo MECX. In questo modo è possibile un maggiore avanzamento per dente.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	BD.. 11T3
Lunghezza complessiva L_{compl}	30 mm
Sede filettata M	M10
Profondità di taglio massima $a_{p \text{ max}}$	10 mm
Ø Tagliente D_c	20 mm
Vite inserto	229708 (T8; 1,2 Nm)
Numero taglienti Z	3
Fresatura a interpolazione Ø D_{max}	38 mm
Fresatura a interpolazione Ø D_{min}	34 mm
Angolo rampa α_{max}	0,88 grado
Lunghezza rampa L per α_{max}	13 mm
Ø D_3	14 mm

Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio	229708
-------------------	--------