

**Garant****Fresa per smussi e cianfrinatura, a manicotto, Angolo  $\gamma$ : 15grado****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215700 15
GTIN	4045197410504
Classe articolo	210

**Descrizione****Nota:**

- **Inserti consigliati per smussatura: N. art. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **L'uso di inserti diversi può comportare una durata ridotta e una qualità della superficie inferiore.**
- **Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.**

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	AP.. 1604..
Set di viti per inserti	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Lunghezza smusso ottenibile l	30 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	50 mm
Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	3
Larghezza smusso ottenibile b	29,5 mm

Ø Massimo D <sub>1</sub>	94 mm
Altezza smusso ottenibile h	8 mm
Ø Foro di attacco	27 mm
Ø Minimo D	35,4 mm
Angolo γ	15 grado
Avanzamento al dente con h <sub>max.</sub>	0,4 mm
Numero di inserti	6
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219811
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0