

Garant**XDHW 10T310, HB7535, Modello: UNI**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	211908 UNI
GTIN	4045197479686
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Raggio di curvatura	1 mm
Codice ISO Inserto	XDHW 10T310
Tipo	HB7535
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
--	----------	-------	------------

Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	210 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		