


Garant
Fresa per smussi, a manicotto, Angolo γ : 45grado

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215795 45
GTIN	4045197383235
Classe articolo	210

Descrizione
Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Larghezza smusso ottenibile b	17,8 mm
Set di viti per inserti	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Angolo γ	45 grado
\varnothing Minimo D	17 mm
Lunghezza smusso ottenibile l	27,5 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	3
\varnothing Massimo D_1	56 mm
Inserto adatto	AP.. 1003
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	52 mm

Ø Foro di attacco	22 mm
Altezza smusso ottenibile h	19 mm
Avanzamento al dente con h_{max}	0,14 mm
Numero di inserti	9
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219814
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2