

Garant**Frese a inserti per filettare, codolo Weldon, Ø di taglio DW / Lunghezza sporgenza L1: 30/52mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218000 30/52
GTIN	4045197411853
Classe articolo	21R

Descrizione

Uso:

- Per filettatura cilindrica interna ed esterna; altri inserti e utensili su richiesta.
- Per filettature di fori ciechi e passanti.
- Universale per filettatura destra e sinistra.
- Nessun problema di truciolatura, dato che si formano solo trucioli corti.
- Sforzo minimo di taglio.

Nota:

Esecuzione con superficie di serraggio HB doppia.

Descrizione tecnica

Ø Taglio D	30 mm
Misura inserto	27
Ø Codolo D _s	25 mm
Sporgenza totale L ₁	52 mm
Vite di bloccaggio	219925
Numero taglienti Z	1
Numero di scanalature per i trucioli	1
Lunghezza complessiva L	110 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon

Utilizzo per tipo di foro	Foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	Foro passante
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Fresa a filettare

Accessori

Vite di serraggio	219925
-------------------	--------