

Garant**Fresa per smussi, a manicotto, Angolo γ : 15grado****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215795 15
GTIN	4045197383211
Classe articolo	210

Descrizione**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

\varnothing Massimo D_1	70 mm
\varnothing Minimo D	17 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	3
\varnothing Foro di attacco	22 mm
Angolo γ	15 grado
Larghezza smusso ottenibile b	27 mm
Inserto adatto	AP.. 1003
Altezza smusso ottenibile h	7 mm

Set di viti per inserti	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	52 mm
Lunghezza smusso ottenibile I	27,5 mm
Avanzamento al dente con $h_{\text{max.}}$	0,4 mm
Numero di inserti	9
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Set di viti per inserti 10 pezzi	219814