

Garant**Fresa per smussi, a manicotto, Angolo γ : 20grado****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215795 20
GTIN	4045197658203
Classe articolo	210

Descrizione**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Altezza smusso ottenibile h	9 mm
Inserto adatto	AP.. 1003
\varnothing Massimo D_1	69 mm
Set di viti per inserti	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Larghezza smusso ottenibile b	26 mm
\varnothing Minimo D	17 mm
Lunghezza smusso ottenibile l	27,5 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	3

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	52 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Angolo γ	20 grado
Avanzamento al dente con $h_{\text{max.}}$	0,3 mm
Numero di inserti	9
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219814