

Garant**Fresa per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 100/8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215715 100/8
GTIN	4045197410672
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Frese per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Ø Foro di attacco	32 mm
Ø Tagliente D _c	100 mm
Set di viti per inserti	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Lunghezza complessiva L _{compl.}	50 mm
Inserto adatto	AP.. 16..
Numero taglienti Z	8
Esecuzione del codolo	a manicotto

Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219812