

**Garant****APMX 16..08 TR, HB735, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215759 UNI
GTIN	4045197601940
Classe articolo	21A

**Descrizione****Nota:**

I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 7$  mm.

Spessore inserti: 5,76 mm

Raggio di curvatura: 0,8 mm

**Descrizione tecnica**

Portautensile adatto	AP..1604
Modello	UNI
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	APMX 16..08 TR
Tipo	HB735
Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	5,76 mm
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	270 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	205 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	50 m/min	S
GG(G)	limitatamente adatto	140 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		