

Garant

Portautensili VDI GARANT Master eco, Forma B2 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319016 50
GTIN	4067263237549
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

h_6	60 mm
l_1	30 mm
h_5	35 mm
b_1	100 mm
b_2	50 mm
Ø Codolo d ₁	50 mm

h ₁	25 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 50
l ₂	55 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI